

Garant**Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

589010 32

GTIN

4045197158406

Produktų klasė

51S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalu). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.**
- **Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.**

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, **nerūdijančiajam plienui**, žalvariu, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	410 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius plienui	275 min ⁻¹
Skersmuo	32 mm
maksimalus sūkių skaičius INOX	140 min ⁻¹
Dantų skaičius colyje	4 / 6
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT