

HOLEX**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 24X27mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615950 24X27 |
| GTIN | 4045197161031 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Rakto ilgis L | 337 mm |
| Rakto dydis ₂ | 27 mm |
| Rakto dydis ₁ | 24 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₁ maks. | 36 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₂ maks. | 40 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

