

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 24X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 24X30
GTIN	4045197441775
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	24 mm
Rakto ilgis L	346 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	44 mm
Rakto dydis ₂	30 mm
maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	36 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

