

Garant**Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 51 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

589010 51

GTIN

4045197158505

Produktų klasė

51S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalu). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.**
- **Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.**

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plieniui, **nerūdijančiajam plieniui**, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Skersmuo | 51 mm |
| maksimalus sūkių skaičius plienui | 170 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 255 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius INOX | 85 min ⁻¹ |
| Dantų skaičius colyje | 4 / 6 |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT | 589430 6KT |
| Tvirtinimo kotas Tipas 210S | 589310 210S |
| Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT | 589432 6KT |
| Tvirtinimo kotas Tipas 210L | 589310 210L |