

**HOLEX****Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti, chromuoti, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615960 8
GTIN	4045197161055
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**HOLEX** - ovalaus profilio rankena.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

**HOLEX** – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Techninis aprašymas**

Raktų skaičius	8
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto pavadinimo požymis	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615950 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 19X22 mm	615950 19X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615950 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615950 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X21 mm	615950 18X21
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615950 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615950 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615950 8X9