



## Darbo kelnės dirbtuvėms Service Plus, juodos / raudonos, Dydis DE: 48



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091760 48
GTIN	7330509544594
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Funkcinės dirbtuvių kelnės iš ypač **tamprus Ripstop audinio**. Sudėtyje daug medvilnės, todėl tai labai malonus dėvėti audinys. Puikus matomumas dėl **šviesą atspindinčių detalių**.

- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **Kišenės ant kelnų su apsauga, skyriumi pieštukui ir vidine kišenėle mobiliam telefonui.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Kišenė liniuotei su praktišku peiliuko laikikliu.**

Kelnės su reguliuojamais kojūgaliais ir sustiprintais keliais **CORDURA®Stretch**. Kišenės kelių pagalvėlėms, dedamoms iš viršaus.

#### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės, moteriškas modelis** juodos / raudonos spalvos **Nr. 091761**. Sandėlyje turime 36–46 dydžius.

**Juodos / raudonos kelnės**, tekstilės gramatūra **166 g/m<sup>2</sup> Nr. 091762**.

Norma: EN 14404

**Techninis aprašymas**

Dydis IT	C48
Dydis FR	42
Dydis UK	M
Dydis US	M
Dydis DE	48
Serija	Service Plus
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	C48
Dydis ES	C48
Dydis SE	C56
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	40% poliesteris
Audinio sudėtis	60% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	250 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Spalva	juodos / raudonos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės