



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 19X22 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 204 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 29 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 32,4 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 10,8 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis $_1$	19 mm
Rakto dydis $_2$	22 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	29 mm
Rakto ilgis L	204 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	10,8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	32,4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis