



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, chromuotas, Rakto dydis: 8X9mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617950 8X9
GTIN	4045197441836
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis d_1	8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	15 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	5,5 mm
Rakto ilgis L	115 mm
Rakto dydis d_2	9 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	13,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto pavadinimo požymis

chromuotas

Produkto rūšis

Veržliaraktis