

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 27X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 27X30
GTIN	4045197331342
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	40 mm
Rakto dydis $_1$	27 mm
Rakto dydis $_2$	30 mm
Rakto ilgis L	346 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	44 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

