



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 13X17mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 617600 13X17 |
| GTIN | 4018754021291 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

STAHLWILLE - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

STAHLWILLE - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Rakto dydis r_1 | 13 mm |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$ | 8 mm |
| Rakto dydis r_2 | 17 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 20,5 mm |
| Rakto ilgis L | 170 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 25,5 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Žiedo padėtis | 0 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |