



## Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 20X22 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 20X22
GTIN	4045197385772
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**HOLEX** – ovalia rankena.

#### Standartas:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

**HOLEX** - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 204 mm

maksimalus kilpos  $\varnothing D_1$  maks.: 29 mm

maksimalus kilpos  $\varnothing D_2$  maks.: 32,4 mm

maksimalus kilpos aukštis  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 10,8 mm

### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	32,4 mm
Rakto ilgis L	204 mm
Rakto dydis $d_2$	22 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	10,8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	29 mm
Rakto dydis $d_1$	20 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis