

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 27X32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 27X32
GTIN	4045197331359
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>1</sub>	27 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	32 mm
Rakto ilgis L	360 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub> maks.	40 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>2</sub> maks.	48 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

