

HOLEX**Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti, chromuoti, Raktų skaičius: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615960 12
GTIN	4045197331380
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX - ovalaus profilio rankena.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	12
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto pavadinimo požymis	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615950 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 21X23 mm	615950 21X23
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615950 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615950 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 24X26 mm	615950 24X26
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615950 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X19 mm	615950 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 30X34 mm	615950 30X34
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615950 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 20X22 mm	615950 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615950 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 27X32 mm	615950 27X32