



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 30X32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617600 30X32
GTIN	4018754021420
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

STAHLWILLE - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

STAHLWILLE - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	12,8 mm
Rakto dydis d_2	32 mm
Rakto dydis d_1	30 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	43 mm
Rakto ilgis L	325 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	48,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
Produkto rūšis	Veržliaraktis