



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 14X15 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 14X15
GTIN	4045197348609
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 159 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 21,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 23 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 7,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	23 mm
Rakto dydis $_2$	15 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	21,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	7,5 mm
Rakto ilgis L	159 mm
Rakto dydis $_1$	14 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis