

LENOX **Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589030 40
GTIN	082472300253
Produktų klasė	58Z

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams > 40 mm.**
- **Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.**
- **SPEED SLOT® – dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.**

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, **nerūdijančiajam plienui**, žalvariui, variui, ketui, lengvesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Puikiai tinka ir plonomis kėbulų skardoms.

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

Skersmuo	40 mm
maksimalus sūkių skaičius plienui	220 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius INOX	110 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	330 min ⁻¹
Dantų skaičius colyje	4,5 / 5,5
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L