



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 16X17 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 16X17
GTIN	4045197385710
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 169 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 24,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 25,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 8 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	24,5 mm
Rakto ilgis L	169 mm
Rakto dydis $_2$	17 mm
Rakto dydis $_1$	16 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	25,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis