



## Chemikalams atspari prijuostė, Spalva: WHITE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	098374 WHITE
GTIN	4059904072695
Produktų klasė	09Z

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Chemikalams atsparios prijuostės GUNOVA.

Prijuostės iš tvirtos ir patvarios PVC plėvelės. Praktiškai neįplyštanti ir toliau neplyštanti, labai lanksti ir lengva. Šonuose ir viršuje privirintos plastikinės ąselės diržams iš poliesterio. Leidžiama naudoti kaip chemikalams atsparius apsauginius drabužius pagal EN 14605. **Matmenys:** 90×120 cm. **Storis:** 0,3 mm.

#### Standartas:

EN 14605 Typ 3

EN 14605 Typ 4

Norma: EN 14605 tipas 3

### Techninis aprašymas

Lytis	Unisex
Norma	EN 14605 tipas 4
Norma	EN 14605 tipas 3
Produkto rūšis	Chemikalams atspari prijuostė

