



Kilpinių veržliarakčių rinkinys, tiesūs, Raktų skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617610 8
GTIN	4018754085231
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

STAHLWILLE - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

STAHLWILLE - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Turinys:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	8
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 16X17 mm	617600 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 8X9 mm	617600 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 18X21 mm	617600 18X21
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 10X11 mm	617600 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 19X22 mm	617600 19X22
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 14X15 mm	617600 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 6X7 mm	617600 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 12X13 mm	617600 12X13