



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 30X34mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615950 30X34
GTIN	4045197331366
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	30 mm
Rakto ilgis L	375 mm
Rakto dydis ₂	34 mm
maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	44 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	50 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

