



Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas, Rakto dydis: 6X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Galvutės abiejuose plokščiai įgaubtos. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 897 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	9,5 mm
Rakto dydis $_1$	6 mm
Rakto ilgis L	170 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	10,8 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{ maks.}}$	7 mm
Rakto dydis $_2$	7 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti

Produkto rūšis

Veržliaraktis