



Kilpinių veržliarakčių rinkinys, tiesūs, Raktų skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617610 11
GTIN	4018754085224
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

STAHLWILLE - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

STAHLWILLE - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Turinys:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 20X22 mm	617600 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 12X13 mm	617600 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 6X7 mm	617600 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 16X17 mm	617600 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 30X34 mm	617600 30X34
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 21X24 mm	617600 21X24
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 10X11 mm	617600 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 14X15 mm	617600 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 18X19 mm	617600 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 27X32 mm	617600 27X32
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 8X9 mm	617600 8X9