



## Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas, Rakto dydis: 8X9mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Galvutės abiejuose plokščiai įgaubtos. su **AS-drive** profiliu

#### Standartas:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	12,1 mm
Rakto dydis $_2$	9 mm
Rakto ilgis L	179 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
Rakto dydis $_1$	8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	13,3 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti

Produkto rūšis

Veržliaraktis