



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 17X19 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 17X19
GTIN	4045197385734
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 184 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 26,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 27,6 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 8,8 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis $_1$	17 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	26,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	27,6 mm
Rakto ilgis L	184 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	8,8 mm
Rakto dydis $_2$	19 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis