



Multinorm striukė Multiseven, geltona / mėlyna, Dydis DE: 114



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091780 114
GTIN	4046181591810
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Pralaidi orui striukė su paslėptu užtrauktuku iš patogaus minkšto audinio. Vandeniui, alyvai ir purvui atspari striukė suteikia didelę apsaugą nuo ugnies ir yra užsigesinanti.

- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Apykaklė gali būti stati arba atlenkiama.**
- **Dvi šonuose išdėstytos kišenės su paslėptu užtrauktuku.**
- **Ketrios vidinės kišenės.**
- **Klostė nugaroje leidžia laisviau judėti.**

Norma:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

Techninis aprašymas

Dydis DE	114
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	2 % specialaus pluošto
Audinio sudėtis	43 % medvilnė
Audinio sudėtis	55% modakrilas
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	350 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	tausojamas valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	geltona / mėlyna
Norma	EN 13034-6
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 61482-1-2
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant
Produkto rūšis	įspėjamos spalvos švarkas