



Multinorm kelnės Multiseven, geltonos / mėlynos, Dydis DE: 106



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091783 106
GTIN	4046181591223
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Standartus atitinkančios kelnės iš orui laidaus ir natūraliai ugniai atsparaus audinio.

- **Dviguba kišenė ir ant jos kišenė telefonui.**
- **Išorinė kišenė metrui su antkišenių ir lipuku.**

Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Audinio sudėtis: 2 % specialaus pluošto

Audinio sudėtis: 55% modakrilas

Audinio sudėtis: 43 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 350 g/m²

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės

Techninis aprašymas

Dydis DE	106
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	2 % specialaus pluošto
Audinio sudėtis	55% modakrilas
Audinio sudėtis	43 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	350 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	tausojamas valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	geltonos / mėlynos
Norma	EN 13034-6
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 61482-1-2
Produkto rūšis	Įspėjamos spalvos kelnės