



Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas, Rakto dydis: 10X11 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 616500 10X11 |
| GTIN | 4018754021673 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Galvutės abiejuose plokščiai įgaubtos. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 897 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Rakto dydis d_1 | 10 mm |
| Rakto dydis d_2 | 11 mm |
| Rakto ilgis L | 188 mm |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$ | 9,5 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 14,6 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 15,9 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti |

Produkto rūšis

Veržliaraktis