



Kilpinių veržliarakčių rinkinys, tiesūs, fosfatuoti, Raktų skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617910 8
GTIN	4045197385802
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Turinys:

po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tiekimo sudėtis:

po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	8
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuoti

Produkto rūšis

Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 18X21 mm	617900 18X21
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 12X13 mm	617900 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 19X22 mm	617900 19X22
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 14X15 mm	617900 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 6X7 mm	617900 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 16X17 mm	617900 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 10X11 mm	617900 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 8X9 mm	617900 8X9