



## Multinorm kelnės su petnešomis, mėlynos / geltonos, Dydis DE: 60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091709 60
GTIN	7330509501573
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviški ir modernaus dizaino standartus atitinkantys rūbai. Didelis apsaugos koeficientas, labai patogūs dėvėti. Madingas sukirpimas, kokybiškos medžiagos ir geras apdirbimas garantuoja ilgą ir patogų nešiojimą.

Standartus atitinkančios kelnės su petnešomis su reguliuojamo ilgio kelnų petnešomis. Dėl guminių elementų petnešose labai patogios dėvėti.

- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir kišenė ant šlaunies.**
- **Kišenės ant krūtinės su antkišenių ir integruota kišene pieštukui.**
- **Kelių pagalvėles galima įstumti į skirtingus aukščius.**

#### Standartas:

- EN 1149-3.
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
- EN 61482-1-2, Klasse 1.
- EN ISO 20471, Klasse 2.
- EN 11611, Klasse 1.
- EN 14404.

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

## Techninis aprašymas

Dydis UK	3XL
Dydis US	3XL
Dydis DE	60
Dydis FR	54
Dydis IT	C60
Dydis NL	C60
Dydis ES	C60
Dydis SE	C50
Lytis	Vyriškas modelis
Serija	Multinorm drabužiai Blakläder
Audinio sudėtis	1 % specialaus pluošto
Audinio sudėtis	24% poliesteris
Audinio sudėtis	75% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	350 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant
Spalva	mėlynos / geltonos
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 14404

Produkto rūšis

---

Įspėjamos spalvos  
kelnės su petnešomis