

**Standus endoskopas, Ø 5,5 mm, Darbinis ilgis (be objektyvo): 355mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492736 355
GTIN	2050001956927
Produktų klasė	49C

Aprašymas**Modelis:**

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka sunkiomis naudojimo sąlygoms pramonėje. Dėl standartinės šviesolaidžių laidų jungties (ACMI) paprasta prijungti reikiamus šviesos šaltinius. Fokusuojama okuliario sukamu žiedu. Paprastas fokusavimas artimoje ar tolimoje srityje nestumdant endoskopo. Stipriai šviečianti, koreguojamų spalvų linijinė lęšio optika.

Tinka:

FlexiVision 100 su HD kameros antgaliu Nr. 492866.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamu objektyvu, žiūrėjimo kryptis 0°.

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltinis Nr. 492846 ir Nr. 462860.

Pastaba:

Dėl užstumiamų veidrodinių vamzdelių galima pakeisti žiūrėjimo kryptį 70° arba 90°. Naudojant su veidrodiniais vamzdeliais darbinis skersmuo padidėja pagal veidrodinį vamzdį. Veidrodinius vamzdelius ir keičiamus objektyvus galima užsisakyti papildomai.

Žiūrėjimo kryptis: 0 laipsniai

Projekcijos kampas: 40 laipsniai

Techninis aprašymas

Žiūrėjimo kryptis	0 laipsniai
Projekcijos kampas	40 laipsniai
Darbinis ilgis (be objektyvo)	355 mm
ZondoØ	5,5 mm

Produkto pavadinimo požymis	Ø 5,5 mm
Produkto rūšis	Endoskopas

Priedai

Endoskopinė vaizdo kamera CCD	492837
Lankstus šviesolaidis Darbinis ilgis 1800 mm	492850 1800
LED šviesos šaltinis	492846
Šaltos šviesos šaltinis LED Tipas FX4000	492860 FX4000