



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 8X9 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 115 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 13,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 15 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 5,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	5,5 mm
Rakto dydis d_2	9 mm
Rakto ilgis L	115 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	15 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	13,5 mm
Rakto dydis d_1	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis