



Kilpinių veržliarakčių rinkinys, tiesūs, fosfatuoti, Raktų skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617910 11
GTIN	4045197463845
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Turinys:

po 1 dvikilpj veržliaraktį Nr. 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Tiekimo sudėtis:

po 1 dvikilpj veržliaraktį Nr. 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuoti

Produkto rūšis

Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 18X19 mm	617900 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 20X22 mm	617900 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 12X13 mm	617900 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 10X11 mm	617900 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 14X15 mm	617900 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 27X32 mm	617900 27X32
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 8X9 mm	617900 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 30X34 mm	617900 30X34
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 6X7 mm	617900 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 21X24 mm	617900 21X24
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 16X17 mm	617900 16X17