


**Lankstus mikroendoskopas, Ø 1,9 mm, Darbinis ilgis (be objektyvo): 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492756 500
GTIN	
Produktų klasė	49C

Aprašymas**Modelis:**

Mažo skersmens, lankstus, pluoštinės struktūros, smulkiusių detalių matavimams. Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka sunkiomis naudojimo sąlygoms pramonėje. Dėl standartinės šviesolaidžių laidų jungties (ACMI) paprasta prijungti reikiamus šviesos šaltinius. Fokusuojama okuliario sukamu žiedu. Paprastas fokusavimas artimoje ar tolimoje srityje nestumdant endoskopo. Stipriai šviečianti, koreguojamų spalvų linijinė lęšio optika.

Tinka:

FlexiVision 100 su HD kameros antgaliu Nr. 492866.

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltinis Nr. 492846 ir Nr. 462860.

Pastaba:

Dėl užstumiamų veidrodinių vamzdelių galima pakeisti žiūrėjimo kryptį 70° arba 90°. Naudojant su veidrodiniais vamzdeliais darbinis skersmuo padidėja pagal veidrodinį vamzdį. Veidrodinius vamzdelius ir keičiamus objektyvus galima užsisakyti papildomai.

Techninis aprašymas

Žiūrėjimo kryptis	0 laipsniai
Projekcijos kampas	85 laipsniai
Darbinis ilgis (be objektyvo)	500 mm

ZondoØ	1,9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 1,9 mm
Produkto rūšis	Endoskopas

Priedai

Lankstus šviesolaidis Darbinis ilgis 1800 mm	492850 1800
Šaltos šviesos šaltinis LED Tipas FX4000	492860 FX4000
LED šviesos šaltinis	492846
Endoskopinė vaizdo kamera CCD	492837