



Standus mikroendoskopas, Ø 2,7 mm, Darbinis ilgis (be objektyvo) (be objektyvo): 185mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492746 185
GTIN	
Produktų klasė	49C

Aprašymas

Modelis:

Mažas skersmuo mažų detalių matavimams.

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka sunkiomis naudojimo sąlygoms pramonėje. Dėl standartinės šviesolaidžių laidų jungties (ACMI) paprasta prijungti reikiamus šviesos šaltinius. Fokusuojama okuliario sukamu žiedu. Paprastas fokusavimas artimoje ar tolimoje srityje nestumdant endoskopo. Stipriai šviečianti, koreguojamų spalvų linijinė lęšio optika.

Tinka:

FlexiVision 100 su HD kameros antgaliu Nr. 492866.

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltinis Nr. 492846 ir Nr. 462860.

Pastaba:

Dėl užstumiamų veidrodinių vamzdelių galima pakeisti žiūrėjimo kryptį 70° arba 90°. Naudojant su veidrodiniais vamzdeliais darbinis skersmuo padidėja pagal veidrodinį vamzdį. Veidrodinius vamzdelius ir keičiamus objektyvus galima užsisakyti papildomai.

Techninis aprašymas

Žiūrėjimo kryptis	0 laipsniai
Projekcijos kampas	35 laipsniai
Darbinis ilgis (be objektyvo)	185 mm
ZondoØ	2,7 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 2,7 mm

Produkto rūšis

Endoskopas

Priedai

Endoskopinė vaizdo kamera CCD

492837

LED šviesos šaltinis

492846

Šaltos šviesos šaltinis LED Tipas FX4000

492860 FX4000

Lankstus šviesolaidis Darbinis ilgis 1800 mm

492850 1800