

## Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 48mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	589030 48
GTIN	082472300307
Produktų klasė	58Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką. Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams <br>40 mm.Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.SPEED SLOT – dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.

#### Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus). Puikiai tinka ir plonomis kėbulų skardoms.

#### Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

#### Pastaba:

Tvirtinimo kotedai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000. Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

## Techninis aprašymas

Skersmuo	48 mm
maksimalus sūkių skaičius INOX	90 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius plienui	180 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	270 min <sup>-1</sup>
Dantų skaičius colyje	4,5 / 5,5
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

## Priedai

Tvirtinimo kotas, Tipas: 210L	589310 210L
Tvirtinimo kotas, Tipas: 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas HSS, Tipas: 6KT	589430 6KT
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis, Tipas: 6KT	589432 6KT