

Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 152mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	589030 152
GTIN	082472300963
Produktų klasė	58Z

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalu). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką. Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams
40 mm.Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.SPEED SLOT – dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariu, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus). Puikiai tinka ir plonomis kėbulų skardoms.

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotedai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000. Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius INOX	30 min ⁻¹
Skersmuo	152 mm
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	85 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius plienui	60 min ⁻¹
Dantų skaičius colyje	4,5 / 5,5
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Tvirtinimo kotas, Tipas: 210L	589310 210L
Tvirtinimo kotas, Tipas: 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas HSS, Tipas: 6KT	589430 6KT
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis, Tipas: 6KT	589432 6KT