

**LENOX** **Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 43mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

589030 43

GTIN

082472300277

Produktų klasė

58Z

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirta, nelūžtanti konstrukcija** su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams > 40 mm.**
- **Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.**
- **SPEED SLOT® – dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.**

**Paskirtis:**

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plieniui, **nerūdijančiajam plieniui**, žalvariui, variui, ketui, lengvesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Puikiai tinka ir plonomis kėbulų skardoms.

**Rekomendacija:**

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

**Pastaba:**

**Tvirtinimo kantai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.**

---

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius INOX	100 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	305 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius plienui	205 min <sup>-1</sup>
Skersmuo	43 mm
Dantų skaičius colyje	4,5 / 5,5
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

---

**Priedai**

Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S