

HOLEX**Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589050 25
GTIN	4045197221001
Produktų klasė	52S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalu). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4 / 6 dantys viename colyje, maža vibracija.**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.**

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plieniui, **nerūdijančiajam plieniui**, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius INOX	175 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	525 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius plienui	350 min ⁻¹
Skersmuo	25 mm
Dantų skaičius colyje	4 / 6
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 30	589310 30
Greitojo keitimo tvirtinimo kotas Tipas 30	589314 30