

**LENOX** **Kietlydinio karūna, Skersmuo: 25 mm****Užsakymo data**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 589060 25    |
| GTIN             | 082472302165 |
| Produktų klasė   | 58Z          |

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinio dantys** labai patvarūs.

**Paskirtis:**

**Pluoštu sutvirtintų plastikų (GFK / CFK), gipso plokščių, betono, daugiasluoksnių medžiagų ir kietos medienos apdirbimui. Vario dantų žingsnis 3 / 4 viename colyje**, visų dydžių maksimalus pjovimo gylis **38 mm**. Nuo smūgių kietlydinio pjovimo briaunos gali suskilinėti.

**Pastaba:**

Deimantinių karūnėlių stiklo, keraminių plytelių, keramikos ir pan. apdirbimui reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Skersmuo       | 25 mm          |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |

**Priedai**

|   |            |
|---|------------|
| Tvirtinimo kotas Tipas 30                               | 589310 30  |
| Greitojo keitimo tvirtinimo kotas Tipas 30              | 589314 30  |
| Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT                        | 589430 6KT |
| Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT | 589432 6KT |