

**LENOX** **Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 68mm**

## Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 589030 68    |
| GTIN             | 082472300437 |
| Produktų klasė   | 58Z          |

## Aprašymas

### Modelis:

**Tvirta, nelūžtanti konstrukcija** su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams > 40 mm.**
- **Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.**
- **SPEED SLOT® – dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.**

### Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, **nerūdijančiajam plienui**, žalvariui, variui, ketui, lengvesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Puikiai tinka ir plonomis kėbulų skardoms.

### Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

**Pastaba:**

**Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.**

---

**Techninis aprašymas**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Skersmuo                             | 68 mm                 |
| maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 190 min <sup>-1</sup> |
| maksimalus sūkių skaičius INOX       | 65 min <sup>-1</sup>  |
| maksimalus sūkių skaičius plienui    | 130 min <sup>-1</sup> |
| Dantų skaičius colyje                | 4,5 / 5,5             |
| Produkto rūšis                       | Gręžimo karūna        |

---

**Priedai**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT                        | 589430 6KT  |
| Tvirtinimo kotas Tipas 210S                             | 589310 210S |
| Tvirtinimo kotas Tipas 210L                             | 589310 210L |
| Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT | 589432 6KT  |