



Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 46



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091132 46
GTIN	4014382988685
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Dydis FR	40
Kišenių matuokliui kiekis	1
Kišenė telefonui	taip
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Medžiaga	Medvilnė
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
Šoninių kišenių kiekis	2
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
unisex dydis	S
storesnė kelių zona	taip
Dydis DE	46
Kišenių ant kelių kiekis	2
dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
inkstų apsauga	taip
Dydis UK	30R
Dydis US	32/31
Dydis IT	40
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila

Dydis ES	40
Dydis NL	46
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis