

HOLEX**Kilpinių veržliarakčių rinkinys, tiesūs, chromuoti, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 617960 8 |
| GTIN | 4045197463852 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Turinys:

Po 1 dvikilpj veržliaraktį Nr. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Raktų skaičius | 8 |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | chromuoti |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 12X13 mm | 617950 12X13 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 8X9 mm | 617950 8X9 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 10X11 mm | 617950 10X11 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 16X17 mm | 617950 16X17 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 6X7 mm | 617950 6X7 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 18X21 mm | 617950 18X21 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 19X22 mm | 617950 19X22 |
| Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 14X15 mm | 617950 14X15 |