

Garant**Gręžimo karūnų rinkinys, Tipas: 19-68****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių skersmenų bimetaliųjų gręžimo karūnų rinkinys. HSS Vario dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą ir didelį patvarumą. Su idealiai tinkančiu putplasčio įdėklu patikimam gręžimo karūnų laikymui ir lengvam išėmimui. Plastikines dėžes galima dėti vieną ant kitos.

Tiekimo sudėtis:

Smūgiams atspari plastikinė dėžė su bimetalinėmis gręžimo karūnomis, tvirtinimo kotas ir centravimo grąžtais.

Techninis aprašymas

Gręžimo karūnos Ø	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Tvirtinimo kotų skaičius	2
Dalių skaičius	12
Centravimo grąžtų skaičius	4
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 22 mm	589010 22
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 19 mm	589010 19
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 68 mm	589010 68
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 44 mm	589010 44
Sisteminė dėžė Tipas 23-2	630320 23-2
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 38 mm	589010 38
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 29 mm	589010 29
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589428 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589305 210S
Tvirtinimo kotas Tipas 30	589305 30