



## Smūginis kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 80mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	619000 80
GTIN	4018754023295
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant, trumpa, tvirta profilinė rankena ir pastorintas smūginis galas. Ypač plona kilpa, tikslaus dydžio raktas sukimui labai ankštose vietose. Kilpa yra aukštesnė už standartinę veržlę, todėl raktas negali užstrigti. Stipresnis už bet kurį varžtą.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, žaliai lakuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	440 mm
Rakto dydis	80 mm
Kilpos aukštis h	57 mm
Žiedo Ø D	110 mm
Norma	DIN 7444
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	nudažyta žaliai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

