

**Kilpinių veržliarakčių rinkinys, tiesūs, chromuoti, Raktų skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	617960 11
GTIN	4045197463869
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Turinys:

Po 1 dvikilpjį veržliaraktį Nr. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 20X22 mm	617950 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 27X32 mm	617950 27X32
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 6X7 mm	617950 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 16X17 mm	617950 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 30X34 mm	617950 30X34
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 14X15 mm	617950 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 8X9 mm	617950 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 21X24 mm	617950 21X24
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 18X19 mm	617950 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 12X13 mm	617950 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus Rakto dydis 10X11 mm	617950 10X11