

LENOX **Kietlydinio karūna, Skersmuo: 38 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589060 38
GTIN	082472302240
Produktų klasė	58Z

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio dantys labai patvarūs.

Paskirtis:

Pluoštu sutvirtintų plastikų (GFK / CFK), gipso plokščių, betono, daugiasluoksnių medžiagų ir kietos medienos apdirbimui. Vario dantų žingsnis 3 / 4 viename colyje, visų dydžių maksimalus pjovimo gylis **38 mm**. Nuo smūgių kietlydinio pjovimo briaunos gali suskilinėti.

Pastaba:

Deimantinių karūnėlių stiklo, keraminių plytelių, keramikos ir pan. apdirbimui reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Skersmuo	38 mm
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT
Greitojo keitimo tvirtinimo kotas Tipas 210S	589314 210S
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S
Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L