

Garant**Gręžimo karūnų rinkinys, Tipas: 16-76****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių skersmenų bimetaliųjų gręžimo karūnų rinkinys. HSS Vario dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą ir didelį patvarumą. Su idealiai tinkančiu putplasčio įdėklu patikimam gręžimo karūnų laikymui ir lengvam išėmimui. Plastikines dėžes galima dėti vieną ant kitos.

Tiekimo sudėtis:

Smūgiams atspari plastikinė dėžė su bimetalinėmis gręžimo karūnomis, tvirtinimo kotais ir centravimo grąžtais.

Techninis aprašymas

Gręžimo karūnos Ø	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Tvirtinimo kotų skaičius	2
Centravimo grąžtų skaičius	5
Dalių skaičius	19
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 4-2	630310 4-2
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 51 mm	589010 51
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 29 mm	589010 29
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 76 mm	589010 76
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 68 mm	589010 68
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 25 mm	589010 25
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 35 mm	589010 35
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 22 mm	589010 22
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 38 mm	589010 38
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 32 mm	589010 32
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 19 mm	589010 19
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 16 mm	589010 16
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 44 mm	589010 44
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589428 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589305 210S
Tvirtinimo kotas Tipas 30	589305 30