



Lenktas dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 10X12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Lanko formos kilpinis veržliaraktis, kaldintas šampuojant. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Deformavimui atsparus, dvigubos T profilio veržliaraktis. su **AS-drive** profiliu

Paskirtis:

Specialiai skirtas darbui prie variklio, pvz.: įstatant karbiuratorių, generatorių ir t. t., ir visur, kur sunku varžtus ir veržles pasiekti standartiniais kombinuotais veržliarakčiais.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir ant viršaus chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

Techninis aprašymas

Žiedo $\varnothing D_1$	16,5 mm
Rakto ilgis	150 mm
Rakto dydis $_2$	12 mm
Žiedo $\varnothing D_2$	19,5 mm
Rakto dydis $_1$	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Galvutės aukštis h	6,5 mm
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
Kilpos pusė AS-drive	taip
Lanko forma	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis