

**LENOX** **Kietlydinio karūna, Skersmuo: 114 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589060 114
GTIN	082472302721
Produktų klasė	58Z

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinio dantys** labai patvarūs.

**Paskirtis:**

**Pluoštu sutvirtintų plastikų (GFK / CFK), gipso plokščių, betono, daugiasluoksnių medžiagų ir kietos medienos apdirbimui. Vario dantų žingsnis 3 / 4 viename colyje**, visų dydžių maksimalus pjovimo gylis **38 mm**. Nuo smūgių kietlydinio pjovimo briaunos gali suskilinėti.

**Pastaba:**

Deimantinių karūnėlių stiklo, keraminių plytelių, keramikos ir pan. apdirbimui reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Skersmuo	114 mm
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

**Priedai**

Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L
Greitojo keitimo tvirtinimo kotas Tipas 210S	589314 210S
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT