

Garant GRIDLINE

LED šviestuvas dirbtuvių vežimėliams be atramų, Tipas: 20**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 914870 20 |
| GTIN | 4045197893734 |
| Produktų klasė | 9GT |

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas šviestuvas su lempomis, prijungimo laidu ir laikikliais įstatymui į dirbtuvių vežimėlio arba darbastalio su ratukais skersinius. Laikiklis su kiauryme laidų pravedimui per atraminius rėmus. Priežiūros nereikalaujanti, ilgai tarnaujanti LED technologija. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, su neutralia balta šviesos spalva 4000 K. Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Tinka:

Perforuotos sienelės Nr. 914851; 914852 (netinka dyd. 222 ir dyd. 444).

Tiekimo sudėtis:

LED šviestuvas su laidu, Wieland kištuku, kad būtų galima prijungti prie laidų vyniotuvo, 2 laikikliais.

Pastaba:

Elektros laidui papildomai užsakykite kabelių vyniotuvą Nr. 914890 dyd. DE.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Šviestuvo pagrindo plotis | 123 mm |
| Šviestuvo pagrindo ilgis | 625 mm |
| Šviesos srautas | 1700 lm |
| Naudojama galia | 20 W |
| Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Šviestuvo pagrindo aukštis | 33 mm |
| Laikiklio iškyša | 350 mm |
| ATEX zona | Nėra |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema |
| Produkto rūšis | Tvirtinamas šviestuvas |